

ホルダ CAFM-D4-W

部品番号: 8127358

FESTO



データシート

特長	値
幅	216 mm
高さ	97 mm
長さ	345 mm
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	749 g
取付方法	Threaded
材質	RoHS対応
Material mounting bracket	鋼 (パウダーコート)