

# ショックアブソーバ DYEF-G8-M5-Y1-F1A

製品番号: 8131071

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	M5
ストローク	1.5 mm
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 金属固定ストッパ無し
取付位置	任意
位置検出	なし
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
クッション長さ	1.5 mm
許容締付トルク	0.8 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.05 J
製品質量	8.4 g
取付方法	ネジ付スリーブ付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス