

制御プレート DADG-FM-VDE1G14

製品番号: 8131548

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
取付位置	任意
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa
作動電圧	2 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-20 °C...80 °C
許容締付トルク	23 Nm
製品質量	274.5 g
取付方法	ねじによるエンドキャップへのダイレクトマウント
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR ステンレス
材質ハウジング	アルミ, アルマイト
材質: ねじ	真鍮, ニッケルめっき