

ギヤボックス EMGA-80-P-G8-SST-87

部品番号: 8141766

FESTO



データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	80 mm
モータフランジサイズ	87 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	8:1
最大入力速度	7,000 1/min
減速機の使用温度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
連続出カトルク	50 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.37 kgcm ²
最大出カトルク	80 Nm
最大効率	97 %
回転抵抗度	8.4 Nm/arcmin
質量	2,100 g
減速機のインタフェース、出カシャフト	80G
減速機のインタフェース、ドライブシャフト	87A
材質	RoHS対応