

ダブルニップル NPFC-DS-G38-G12-M

部品番号: 8142589

FESTO



データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 (ニッケルめっき)
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	47.9 Nm
Nominal tightening torque, pneumatic connection 2	38.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	36.36 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G3/8
材質	RoHS対応
Material seals	PVC