

異径ニップル NPFC-RS-G34-G38-MF

製品番号: 8142600

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 材質: ねじ継手 | 真鍮, ニッケルめっき |
| 発注単位 | 10 |
| 作動電圧 | -0.95 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 定格締め付けトルク 空気圧接続部 ¹ | 45 Nm |
| 定格締め付けトルクに対する許容 | ±20% |
| 製品質量 | 64.88 g |
| エア接続ポート 1 | G3/4 |
| 空気圧接続 2 | G3/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質シール | PVC |