

ブランキングプラグ B-M7-F1A

製品番号: 8144525

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	ISO 14644-1 準拠, クラス6
定格締付トルク	1.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	2 g
取付方法	内六角穴 SW3
エア接続ポート 1	雄ねじ M7
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
ブランキングプラグ材質	鋼, ニッケルめっき
Oリング材質	ステンレス NBR