

ケーブルコネクタ NETC-M20-PBK-T14

製品番号: 8151590

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-40 °C...100 °C
保護等級	IP66 IP68
保護等級に関する注記	IP68, 5barで30分
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
サイズ	M20x1.5
ケーブル径	4 mm...13 mm
色	黒
材質: ケーブルコネクタ	PA
材質 シール	EPDM
製品質量	14 g
発注単位	1
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材料に関する注意事項	RoHS準拠