

コネクタキット DADG-AK-G8-8-20

部品番号: 8152361

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	8
ストローク	20 mm
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
使用圧力	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク	1.2 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
最大締め付けトルク エア接続ポート1	0.7 Nm
質量	8.3 g
接続ポート径	M5
Material adapter	エポキシ樹脂
Material seals	NBR
Material screws	めっき鋼