

# コネクタキット DADG-AK-G8-8-80

部品番号: 8152365

FESTO



## データシート

| 特長                          | 値                             |
|-----------------------------|-------------------------------|
| サイズ                         | 8                             |
| ストローク                       | 80 mm                         |
| Operating pressure MPa      | 0.1 ... 0.8 MPa               |
| 使用圧力                        | 1 ... 8 bar                   |
| Operating pressure          | 14.5 ... 116 psi              |
| 作動流体                        | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC                 | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 周囲温度                        | -10 ... 60 °C                 |
| 最大締め付トルク                    | 1.2 Nm                        |
| Tightening torque tolerance | ± 10 %                        |
| 最大締め付けトルク エア接続ポート1          | 0.7 Nm                        |
| 質量                          | 11.3 g                        |
| 接続ポート径                      | M5                            |
| Material adapter            | エポキシ樹脂                        |
| Material seals              | NBR                           |
| Material screws             | めっき鋼                          |