

# ソレノイドコイル VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

製品番号: 8156761

FESTO



## データシート

| 特徴              | 値   |
|-----------------|---|
| 操作方法            | 電動  |
| 取付位置            | 任意  |
| スイッチ位置指示器       | いいえ   |
| スイッチオン時間        | 100%  |
| 絶縁クラス           | H   |
| コイル特性値          | DC230V : 1.8W<br>AC230V : 40/65Hz, 消費電力1.8VA  |
| 許容電圧変動          | -15%/+10%   |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db (KR)<br>EPL Gb(KR)   |
| 防爆              | ゾーン1(KR)<br>ゾーン21(KR)   |
| 証明書発行機関         | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X  |
| 防爆保護タイプ ガス      | Ex e mb IIC T4, T5, T6  |
| 防爆保護タイプ ダスト     | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C   |
| 防爆周囲温度          | T4, T130°C : -30°C <= Ta <= +60°C<br>T5, T95°C : -30°C <= Ta <= +60°C<br>T6, T85°C : -30°C <= Ta <= +50°C |
| LABS 認証         | VDMA24364-ゾーン III   |
| 保護等級            | IP65  |
| 製品質量            | 330 g   |
| 電気接続            | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5  |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠  |