

パラレルモジュール EAMM-U-145-S95-150A-288

部品番号: 8157288

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	145
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	2,255 kgmm ²
無負荷時のトルク	2 Nm
変換トルク	50 Nm
質量	14,500 g
インタフェースコード, アクチュエータ	S95
インタフェースコード, モータ	140A 150A
材質	RoHS対応