


# サブベース VMPA14-AP-4-EMG-8-S

製品番号: 8157741

FESTO



## データシート

特徴	値
幅	65.5 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	14 mm
最大バルブ連数	4
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	320 g
空気圧接続 2	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト