


ガイド付シリンダ EAGF-P2-KF-32-

部品番号: 8158030

FESTO



典型的な表現

データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	1 ... 200 mm
戻り方向バックラッシュ	0 µm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
最高加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 60 °C
最大負荷: F _y	160 N
最大静的荷重F _y	355 N
最大負荷: F _z	160 N
最大静的荷重F _z	355 N
最大トルク: M _x	6 Nm
M _x : 静的最大モーメント	13 Nm
最大トルク: M _y	4 Nm
M _y : 静的最大モーメント	9 Nm
最大トルク: M _z	4 Nm
M _z : 静的最大モーメント	9 Nm
送り力	1.6 N
0mmストロークでの移動負荷	170 g
0mmストロークの基本質量	613 g
10mmストロークあたりの加算質量	7.9 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	7.9 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	26 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.3 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼 硬質クロムメッキ
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鍛造アルミ合金 陽極化処理