

# ショックアブソーバ DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

部品番号: 8161525

FESTO



## データシート

| 特長                  | 値                  |
|---------------------|--------------------|
| サイズ                 | 12                 |
| ストローク               | 12 mm              |
| クッション               | 自己調整               |
| 取付方向                | 任意                 |
| 位置検出                | なし                 |
| 最高衝突速度              | 1 m/s              |
| リセット時間 短            | 0.2 s              |
| 運転モード               | 単動<br>スプリングプッシュタイプ |
| 耐酸性クラス: CRC         | 2 - 腐食ストレスほぼなし     |
| PWIS conformity     | VDMA24364-B2-L     |
| 周囲温度                | 0 ... 60 °C        |
| クッションストローク          | 12 mm              |
| 最大抑止力               | 1,000 N            |
| ストロークあたりの最大消費エネルギー  | 10 J               |
| 時間あたりの最大消費エネルギー     | 36,000 J           |
| 残存エネルギー             | 0.05 J             |
| リセット力               | 28 N               |
| 質量                  | 95 g               |
| 取付方法                | ロックナット付            |
| 材質                  | RoHS対応             |
| Material seals      | NBR                |
| Material housing    | 亜鉛メッキ鋼             |
| Material piston rod | ステンレス              |
| Material nut        | 亜鉛メッキ鋼             |