

ショックアブソーバ

DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

部品番号: 8161536

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|--------------------|
| サイズ | 32 |
| ストローク | 25 mm |
| クッション | 自己調整 |
| 取付方向 | 任意 |
| 位置検出 | なし |
| 最高衝突速度 | 1 m/s |
| リセット時間 短 | 0.3 s |
| 運転モード | 単動 スプリングプッシュタイプ |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| クッションストローク | 25 mm |
| 最大抑止力 | 6,000 N |
| ストロークあたりの最大消費エネルギー | 270 J |
| 時間あたりの最大消費エネルギー | 180,000 J |
| 残存エネルギー | 2 J |
| リセット力 | 150 N |
| 質量 | 1,050 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material piston rod | ステンレス |
| Material nut | 亜鉛メッキ鋼 |