

ソケットフランジ
DARF-Q13-20-1
製品番号: 8163623

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20
取付位置	任意
構造	回転ドライブ用アダプタ
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス9
周囲温度	0 °C...60 °C
最大曲げモーメント	5 Nm
最大アキシャル荷重 (静的)	350 N
製品質量	66 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質 スリーブ	ステンレス
材質: ねじ	鋼, コーティング