

サブベースキット DADP-SP-G9-6-R

製品番号: 8173532

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス6
周囲温度	-10 °C...60 °C
最大停止力	60 N
許容締付トルク	0.3 Nm ±15%
製品質量	24 g
取付方法	ねじによる直接取付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	ステンレス
材質 シール	NBR
材質: プレート	鍛造アルミ合金, アルマイ特
材質: ねじ	鋼