


Sub-base kit
DADP-SP-G9-20-R
部品番号: 8173535

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	20
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 6
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大抑止力	300 N
最大締付トルク	1.5 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
質量	160 g
取付方法	取付ねじを使った直接取付
材質	RoHS対応
Material stops	ステンレス
Material seals	NBR
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	鋼