

# サービスユニット MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WP-F1A-B

FESTO

製品番号: 8176524



## データシート

| 特徴                                   | 値   |
|--------------------------------------|---|
| サイズ                                  | 4   |
| シリーズ                                 | MS  |
| 取付位置                                 | 垂直 ±5°  |
| 圧カインジケータ                             | 圧力計付  |
| 使用圧力                                 | 0.1 MPa...1 MPa<br>14.5 000032...145 000032   |
| 作動電圧                                 | 1 bar...10 bar  |
| 排気圧力 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量 | 1400 l/min  |
| 標準公称流量                               | 1700 l/min  |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気  |
| 使用流体/制御流体の情報                         | エステル油との適合性は不明です   |
| 耐食性クラス KBK                           | 1 - 低耐腐食性   |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| リチウムイオン電池製造への適合性                     | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 保管温度                                 | -5 -C...50 -C   |
| 流体温度                                 | -5 -C...50 -C   |
| 周囲温度                                 | -5 -C...50 -C   |
| 製品質量                                 | 470 g   |
| 取付方法                                 | オプション :<br>インライン<br>取付ブラケット付<br>アクセサリ付  |
| マテリアルに関する注意事項                        | RoHS準拠  |