

サービスユニット MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

製品番号: 8176525

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
圧カインジケータ	G1/8準備
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa 14.5 000032...145 000032
作動電圧	1 bar...10 bar
排気圧力 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量	1400 l/min
標準公称流量	1500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油との適合性は不明です
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
保管温度	-5 -C...50 -C
流体温度	-5 -C...50 -C
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	470 g
取付方法	オプション : インライン 取付ブラケット付 アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠