

排気の保護

VABD-D3-L-GN12

部品番号: 8177961

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1.2 MPa
使用圧力	0 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP54
周囲温度	-50 ... 60 °C
質量	14 g
取付方法	ネジ穴付き 雄ネジ
材質	RoHS対応
Material vent screw	HP PA 12