



パイロットバルブ VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1-EX4-M

部品番号: 8178212

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	22 mm
標準流量	50 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
構造	直動ボベットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
EU外での防爆認証	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR)
認証発行部	DNVGL-TAA000011J IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex mb IIC T6 Gb
粉塵防爆	Ex mb tb IIIC T80°C Db
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
オリフィス径	1.3 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式
制御方法	直動
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
定格	100 %
絶縁クラス	F
コイル特性	24 V DC: 2.6 W
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	418 g
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	3 m
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	M5
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	PA
Material solenoid coil	銅