

パネル形圧力計  
PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA  
製品番号: 8178627

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                  |
|---------------|------------------------------------|
| 表示範囲          | 0 MPa...1.6 MPa                    |
| 規格準拠          | EN 837-1                           |
| 呼びサイズ 圧力計     | 40                                 |
| 構造            | ブルドン管圧力計                           |
| 取付方法          | フロントパネル取付                          |
| 作動流体          | 不活性ガス<br>中性の液体                     |
| 使用流体/制御流体の情報  | アセチレンなし<br>酸素無し                    |
| 使用圧力          | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 psi...232 psi |
| 作動圧力          | 0 bar...16 bar                     |
| 係数 切換負荷       | 0.66                               |
| 測定精度クラス       | 2.5                                |
| 保護等級          | IP43                               |
| 保管温度          | -40 °C...70 °C                     |
| 流体温度          | -20 °C...60 °C                     |
| 周囲温度          | -20 °C...60 °C                     |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                             |
| 接続位置          | 背面中央部                              |
| 空気圧接続         | G1/4                               |
| 流体に触れた材質      | 真鍮                                 |
| ねじ付トラニオン材質    | 真鍮                                 |
| 材質 ハウジング      | ABS                                |
| 覗き窓材質         | SAN                                |
| 取付リング材質       | 鋼                                  |
| 材質: ねじ        | 鋼                                  |
| ハウジングのカラー     | 黒                                  |
| 製品質量          | 80 g                               |
| スケール          | シングルスケール                           |

