


パネル形圧力計 PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

部品番号: 8178634

New

FESTO



データシート

特長	値
Display range	0 ... 0.6 MPa
適合または準拠規格	EN 837-3
呼び寸法 圧力計	63
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	フロントパネル取付形
作動流体	不活性ガス 中性流体
Operating pressure MPa	0 ... 0.6 MPa
使用圧力	0 ... 6 bar
Operating pressure	0 ... 87 psi
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	1
保護仕様	IP43
保管温度	-40 ... 70 °C
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	G1/4
流体接触部の材質	真鍮
Material of threaded plug	真鍮
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	鋼
Material screws	鋼
ハウジングカラー	黒
質量	120 g
作動/パイロット流体に注意	アセチレン不使用 酸素不使用
スケール	等倍