


# ハンドリングモジュール EHMZ-ELCC-90-TB-KF

部品番号: 8179241

FESTO



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ピニオンの有効径	50.93 mm
実行ストローク	200 ... 2,000 mm
取り付け表面の必要平面度	0.1 mm/m
歯付ベルト伸長	0.14 %
歯付ベルトピッチ	5 mm
取付方向	垂直
構造	電動アクチュエータ ベルト付
位置検出	近接スイッチ用
最高加速度	30 m/s <sup>2</sup>
最高速度	5 m/s
繰返し精度	±0,05 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP20
周囲温度	5 ... 45 °C
最高推力Fx	1,200 N
一定送り	160 mm/U
材質	RoHS対応