

取付アダプタ  
DARQ-K-X1-A3-F05-R15  
製品番号: 8183117

FESTO



データシート

| 特徴                     | 値                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 取付位置                   | 任意                                                                     |
| 規格準拠                   | ISO 5211<br>VDI/VDE 3845(NAMUR)                                        |
| 構造                     | 取付アダプタ                                                                 |
| ポジションナと位置センサの接続位置は規格適合 | VDI/VDE 3845 サイズAA 1<br>VDI/VDE 3845, サイズAA 2<br>VDI/VDE 3845, サイズAA 3 |
| 耐食性クラス KBK             | 3 - 高度の耐腐食性                                                            |
| LABS 認証                | VDMA24364-ゾーン III                                                      |
| 保管温度                   | -20 °C...50 °C                                                         |
| 周囲温度                   | -20 °C...70 °C                                                         |
| 製品質量                   | 100 g                                                                  |
| 取付方法                   | ISO 5211に準拠したフランジ                                                      |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                                                                 |
| 材質: 取付ブラケット            | PA66, 導電                                                               |
| アダプタ材質                 | PA66, 導電                                                               |
| 材質: ナット                | ステンレス                                                                  |
| 材質: ディスク               | 高合金ステンレス鋼                                                              |
| 材質: ねじ                 | ステンレス                                                                  |