

マニホールブロック VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

部品番号: 8188450

New

FESTO

データシート

特長	値
最大バルブコイル数	32
寸法WxLxH	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
作動圧力についての注意	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
認証	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 95 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
最大締め付けトルク 壁取付	6 Nm
質量	131.1 g
電気接続ポート1, 接続方式	ケージクランプターミナル
ケーブル取出し	ストレート
サブベースの取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	für Cartridge 15 mm
エア接続ポート 5	für Cartridge 15 mm
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA
Material cover	強化PA
Material seals	NBR
Material sleeve	ステンレス
Material clip	ステンレス
Material nut	ステンレス