

# マニホールドブロック VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH

部品番号: 8188451

New

FESTO

## データシート

| 特長   | 値  |
|--|--|
| 最大バルブコイル数                                    | 24   |
| 寸法WxLxH                                      | 45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm                                   |
| 作動圧力についての注意                                  | SELV/PELV fixed power supplies required<br>Note voltage drop |
| 認証   | RCM Mark   |
| KC mark                                      | KC-EMV   |
| CEマーク  | EU-EMVガイドライン準拠<br>in accordance with EU RoHS directive       |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions        |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 保管温度   | -20 ... 70 °C  |
| 相対湿度   | 5 - 95 %   |
| 保護仕様   | IP40   |
| 周囲温度   | -5 ... 50 °C   |
| 最大締め付けトルク 壁取付                                | 6 Nm   |
| 質量   | 124.1 g  |
| 電気接続ポート1, 接続方式                               | Sub-D  |
| ケーブル取出し                                      | ストレート  |
| サブベースの取付方法                                   | 取付穴  |
| エア接続ポート 1                                    | für Cartridge 15 mm  |
| エア接続ポート 5                                    | für Cartridge 15 mm  |
| 材質   | RoHS対応   |
| Material of connecting plate                 | 強化PA   |
| Material cover                               | 強化PA   |
| Material seals                               | NBR  |
| Material sleeve                              | ステンレス  |
| Material clip                                | ステンレス  |
| Material nut                                 | ステンレス  |