

グリッパジョー取付金具
EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP
製品番号: 8191126

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
構造	垂直方向のグリッパ取り付け
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	0 ~ 100 %
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	95 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	ステンレス
材質: ブラケット	ステンレス
材質 センタリングエレメント	ステンレス