


ボールバルブユニット VAPB-A-2-F-25-F05-PB80

製品番号: 8191933

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ ターンアクチュエータ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp2
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F05
呼び幅 DN	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
使用圧力	0.55 MPa...0.8 MPa 79.75 psi...116 psi
作動圧力	5.5 bar...8 bar
公称圧力 継手 PN	25
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	29 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水・水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-10 °C...200 °C
流量 Kv	292 m³/h
MATERIALに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
MATERIAL番号 ハウジング	2.0402 CW617N

特徴	値
材質 シートシール	PTFE
材質 シール	HNBR PTFE
ボール材質	真鍮 硬質クロムめっき
ボールの材質番号	2.0402 CW617N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	2.0401 CW614N
製品質量	7270 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性