

ピストンアクチュエータ  
DFPK-46-17-T32-V4  
製品番号: 8198975

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                     |
|---------------|---------------------------------------|
| アクチュエータのサイズ   | 46                                    |
| ストローク         | 17 mm                                 |
| 取付位置          | 任意                                    |
| 位置検出          | メカニカルディスプレイ付                          |
| 制御機能          | スプリングの力による閉状態, NC                     |
| 使用圧力          | 0.5 MPa...1 MPa<br>72.5 psi...145 psi |
| 作動圧力          | 5 bar...10 bar                        |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気        |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                     |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                        |
| 保護等級          | IP65<br>IP67                          |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                          |
| 製品質量          | 1298 g                                |
| 空気圧接続         | 雌ねじ G1/8                              |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                |
| 材質: カバー       | ステンレス                                 |
| 材質 シール        | FPM                                   |
| 材質 ハウジング      | ステンレス鋳鋼                               |
| マテリアル番号 ハウジング | 1.4408                                |
| 材質 ピストンロッド    | ステンレス                                 |