

センタリングスリーブ ZBH-12

製品番号: 8210496

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|--|
| サイズ | 12 |
| 取付位置 | 任意 |
| 発注単位 | 10 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| 製品質量 | 1.1 g |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 スリーブ | ステンレス |