

真空パッド  
OGVM-40-A-N-RA  
製品番号: 8213233

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                      |
|----------------|----------------------------------------|
| コネクタ付サクシジョンカップ | 10 mm                                  |
| 最小ワーク半径        | 30 mm                                  |
| 呼び径            | 4 mm                                   |
| サクシジョンカップ径     | 40 mm                                  |
| サクシジョンカップ容量    | 7.8 cm <sup>3</sup>                    |
| 接続位置           | 上                                      |
| 取付位置           | 任意                                     |
| サクシジョンカップ形状    | 丸型 ジャバラ1.5段                            |
| 使用圧力           | -95 kPa...0 kPa<br>-13.775 psi...0 psi |
| 作動圧力           | -0.95 bar...0 bar                      |
| 定格作動圧力         | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi        |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気          |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                             |
| LABS 認証        | VDMA24364-A1/A2-L                      |
| 周囲温度           | -20 °C...80 °C                         |
| 公称使用圧力における保持力  | 60 N                                   |
| 定格作動圧力における横荷重  | 62 N                                   |
| 製品質量           | 29 g                                   |
| 取付方法           | 真空ポート経由                                |
| 真空接続           | 長方形アダプタ RA                             |
| 色              | 黒                                      |
| ショア硬さ          | 60 ±5                                  |
| ねじ付トラニオン材質     | 鍛造アルミ合金                                |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                 |
| サクシジョンカップ材質    | NBR                                    |