

# 操作ユニット CDSV-P20-A

製品番号: 8217573

FESTO



## データシート

特徴	値
許容ケーブル長さ	3m
操作制御要素	3つの押しボタン
極性保護	すべての電気接続用
過負荷保護	あり
作動電圧範囲 DC	15 V...30 V
定格作動電圧時の消費電流	エレクトロニクス: <= 100mA
最大消費電流	20 mA
KC マーク	KC-EMV
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス4
保管温度	-20 °C...80 °C
相対湿度	0 - 85%
保護等級	IP40
保護クラス	III
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	21 g
消費電力	0.5 W
定格動作電圧 DC	24 V
定格挿入高さ	<= 2000m NHN
ディスプレイの種類	バックライト付LCD
運転準備完了表示	バックライト
状態表示	LED 青 = 通常の状態 LED 赤 = 障害
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA