

丸形シリンダ  
DPRA-N-1 1 1/2"-3-ME-N  
製品番号: 8217875

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| ストローク         | 3 in                            |
| ピストン径         | 1 1/2"                          |
| ロッド先端ねじ       | 7/16-20 UNF-2A                  |
| クッション         | クッションなし                         |
| 取付位置          | 任意                              |
| ピストンロッドエンド    | 雄ねじ                             |
| 構造            | ピストン<br>ピストンロッド<br>シリンダチューブ     |
| 位置検出          | なし                              |
| 回転防止/ガイド      | 円形ピストンロッド                       |
| 作動圧力          | 9.99 psi...150 psi              |
| 機能            | 複動式                             |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III               |
| 周囲温度          | -40 °F...300 °F                 |
| 製品質量          | 0.94 lb                         |
| 空気圧接続         | NPT1/8                          |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠                         |
| 材質 シール        | NBR                             |
| 材質 ピストンロッド    | ステンレス                           |
| 材質: シリンダチューブ  | ステンレス                           |