

プラスチックチューブ

PU-3/16-SW

部品番号: 8817

FESTO

CNおよびCKコネクタ用、特に曲げやすく座屈しない、ポリウレタン製(食品産業に使用不可)

この製品はFesto USA向けの製品です。
最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	4.65 mm
流量を損なわない曲げ半径	20 mm
内径	2.9 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
周囲温度	-30 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.014 kg/m
色	黒
材質	RoHS対応