



手動レバーバルブ

H-5-1/4-B

部品番号: 8995

FESTO

負圧での使用可



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
標準流量	550 l/min
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	ポペット弁
オリフィス径	7 mm
制御方法	直動
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	2 N
質量	510 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト