

プラスチックチューブ

PU-6-BL

部品番号: 9159

FESTO

CNおよびCKコネクタ用、特に曲げやすく座屈しない、ポリウレタン製(食品産業に使用不可)

最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	8.3 mm
流量を損なわない曲げ半径	36 mm
内径	6 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-35 ... 60 °C
認証	TÜV
長さXm時の質量	0.033 kg/m
色	青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	TPE-U(PU)