

アダプタ

AD-G1/8-1/8NPT-I

部品番号: 9395

FESTO

片側雌ネジ、反対側雄ネジ



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------|
| オリフィス径 | 5.95 mm |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大締め付けトルク エア接続ポート1 | 6 Nm |
| 最大締め付けトルク エア接続ポート2 | 7 Nm |
| 締め付けトルク | 10.55 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 10.38 g |
| エア接続ポート 1 | G1/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | NPT1/8雌ねじ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | PVC |
| Material housing | 亜鉛メッキ鋼 |