

ダブルニップル E-G1/8-1/8NPT

製品番号: 9630

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	5.95 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク 空気圧接続 1	6 Nm
許容締付トルク 空気圧接続 2	7 Nm
定格締付トルク	10.55 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	9.1 g
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	NPT1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠