

ダブルニップル E-G1/4-1/4NPT

部品番号: 9631

FESTO

ガスケット2個付



データシート

特長	値
オリフィス径	7.95 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	11 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	12 Nm
締め付けトルク	9.05 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	19.06 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	1/4 NPT
材質	RoHS対応