

ダブルニップル E-G1/2-1/2NPT

部品番号: 9633

FESTO

ガスケット2個付



データシート

特長	値
オリフィス径	14.3 mm
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締め付けトルク エア接続ポート1	40 Nm
最大締め付けトルク エア接続ポート2	28 Nm
締め付けトルク	47.9 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	47.68 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	1/2 NPT
材質	RoHS対応