



# 공압 밸브 VL/O-3-1/8-B-NPT

Part Number: 10840

FESTO

연결구 선택에 따라, 초기상태 열림 또는 초기상태 닫힘 기능.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	공압
폭	26 mm
표준 공칭 유량	500 l/min
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1 MPa
작동 압력	-0.95 ... 10 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
공칭 사이즈	5 mm
격자 치수	27 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
파일럿 형태	직접
파일럿 공압 공급	외부
유량 방향	전환 가능
중복	언더랩
파일럿 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
파일럿 압력	1 ... 10 bar
최대 스위칭 주기	12 Hz
Off 스위칭 시간	10 ms
On 스위칭 시간	4 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 용력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	150 g
마운팅 형태	매니폴드 레일 관통 홀 포함 옵션
파일럿 공압 연결구: 110	1/8 NPT
파일럿 공압 포트 12	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 1	1/8 NPT
공압 연결구, 11	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 3	1/8 NPT
공압 연결구, 33	1/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트