


충격 완충기
DYEF-M10-Y1
Part Number: 1179837

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	M10
행정거리	1 mm
쿠션	P 쿠션
조립 위치	어디든
위치 감지	없음
최대 충격 속도	0.8 m/s
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
쿠션 길이	1 mm
행정거리 당 최대 에너지 소모	0.25 J
제품 중량	23 g
마운팅 형태	잠금 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	고합금 강철