

매니폴드 스트립 VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Part Number: 1247987

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	12 mm
최대 밸브 연수	35
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.6 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	5 Nm
제품 중량	2,138 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4