


원터치/나사산 L-피팅, 장형 QSL-B-1/2-10-10

Part Number: 132012
단종 예정 제품

FESTO

360° 방향조정, 외부 6 각이 있는 수나사
단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는
Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	6.1 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	코팅
조립 위치	어디든
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
인증	Germanischer Lloyd
최대 죄임 토크	28 Nm
제품 중량	77.2 g
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 R1/2
공압 연결구, 포트 2	배관용, 10mm 외부 직경
해제 링의 색상	청색
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PBT
해제 링 재질 자료	POM
튜브 씰에 대한 재질 정보	NBR
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지