


# 원터치/나사산 L-피팅 NPQP-LQ-R38-Q10

Part Number(&P): 132446

FESTO

단종 예정, 2013년까지 가능



## 자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	5.8 mm
디자인 구조	Push/Pull 원리
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	4
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	19 g
공압 연결구, 포트 1	R3/8
공압 연결구, 포트 2	배관용, 10mm 외부 직경
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	PP
호스 클램핑 세그먼트 재질 자료	고합금 강철, 부식방지