



모터 케이블 NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6

Part Number: 1450947

★ 핵심 제품군

서보 모터 EMMS-ST-... 에 적합함

FESTO



자료 시트

특징	값
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 1, 핀/와이어 수	15
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	10
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	6
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	6
작동 전압 범위 DC	0 ... 72 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
케이블 길이	10 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 80 mm
케이블 직경	8 mm
케이블 구조	6x0,75 차폐
공칭 도선 단면적	0.75 mm ²
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-40 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색