


유량 조절 밸브 GRLO-10-UNF-1/4-B

Part Number(&P): 151571

FESTO

Non-return 기능 없음, 회전 조인트.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 2	UNF10-32
조절 부품	슬롯형 헤드 볼트
마운팅 형태	나사산
작동 압력	0 ... 10 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm 필터처리, 윤활 압축 공기, 필터 등급 40µm
매체 온도	-10 ... 60 °C